


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

**Ηλεκτρικά δεδομένα**

Ονομαστική τάση AC	[V]	< 230
Ονομαστική συχνότητα AC	[Hz]	47...63
Τάση εισόδου DC	[V]	210...375
Εύρος τάσης εισόδου AC	[V]	85...132 / 176...264
Βαθμός προστασίας		I; (IEC 61140)
Μεγ. χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης	[ms]	20
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης	[s]	< 20
Ανοχή τάσης εξόδου	[%]	1...5
Μεγ. ρεύμα εξόδου για ελαχ. τάση εξόδου	[A]	4
Αριθμός κυκλωμάτων εξόδου		1
Μεγ. παραμένουσα κυμάτωση	[%]	0,1
Υποβάθμιση	[W/K]	3 (60...70 °C)

Έξοδοι

Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι
Προστασία υπερφόρτωσης	Ναι



Παλμοτροφοδοτικό 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/4A/CLASS 2

Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-10...60
Βαθμός προστασίας		IP 20
Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	696
Τρόπος συναρμολόγησης		ράγα; (TH35 (EN 60715))
Διαστάσεις	[mm]	131 x 65 x 107
Υλικό κατασκευής		Αλουμίνιο
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Τάση εξόδου	1 x LED, Πράσινο
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Με κλέμες: 1.5...6 mm²		
Σύνδεση		

