




Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: DN4014

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Ηλεκτρικά δεδομένα

Ονομαστική τάση AC	[V]	< 230
Ονομαστική συχνότητα AC	[Hz]	47...63
Εύρος τάσης εισόδου AC	[V]	85...132 / 184...264
Τάση εξόδου DC	[V]	24...28
Βαθμός προστασίας		I; (IEC 61140)
Μεγ. χρονοκαθυστερήση εκκίνησης	[ms]	80
Χρονοκαθυστερήση ενεργοποίησης	[s]	< 80
Τάση εξόδου	[V]	ρυθμιζόμενος
Ανοχή τάσης εξόδου	[%]	2
Μεγ. ρεύμα εξόδου για ελαχ. τάση εξόδου	[A]	20
Αριθμός κυκλωμάτων εξόδου		1
Μεγ. παραμένουσα κυμάτωση	[%]	0,1
Εξωτερική προστασία εισόδου		20 A; B (115 V) / 10 A; B (230 V)

Έξοδοι

Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι
---------------------------	-----



Παλμοτροφοδοτικό 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/20A

Προστασία υπερφόρτωσης	Ναι
------------------------	-----

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	0...60
--------------------------------	--------

Βαθμός προστασίας	IP 20
-------------------	-------

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	1861,4
-----------	--------

Τρόπος συναρμολόγησης	ράγα; (TH35 (EN 60715))
-----------------------	-------------------------

Υλικό κατασκευής	Αλουμίνιο
------------------	-----------

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Τάση εξόδου	LED, Πράσινο
	υπερφόρτωση	LED, Κόκκινο
	βραχυκύκλωμα	LED, Κόκκινο αναβοσβήνει

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Με κλέμες: 1.5...6 mm²

Σύνδεση

