



Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



1 με ποτενσιόμετρο

**Ηλεκτρικά δεδομένα**

Ανοχή τάσης λειτουργίας	[%]	10
Ονομαστική συχνότητα AC	[Hz]	47...63
Εύρος τάσης εισόδου AC	[V]	100...240
Τάση εξόδου DC	[V]	24...28
Βαθμός προστασίας		I; (IEC 61140)
Μεγ. χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης	[ms]	1000
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης	[s]	< 1000
Τάση εξόδου	[V]	ρυθμιζόμενος
Μεγ. ρεύμα εξόδου για ελαχ. τάση εξόδου	[A]	2,5
Αριθμός κυκλωμάτων εξόδου		1
Μεγ. παραμένουσα κυμάτωση	[mV]	50
Βαθμός απόδοσης (ονομαστική τάση 230 V AC / 50 Hz)	[%]	87,1
Εξωτερική προστασία εισόδου		10 A; B



Παλμοτροφοδοτικό 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-2,5A

Υποβάθμιση	[W/K]	3% / K (> 60° C)
Χρόνος αποθέματος ισχύος (ονομαστική τάση 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	450

Έξοδοι

Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι
Προστασία υπερφόρτωσης	Ναι
Αξιοπιστία του σήματος DC OK	30 V DC (< 1 A)

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	0...70
Βαθμός προστασίας		IP 20

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	970,5
Τρόπος συναρμολόγησης		ράγα; (TH35 (EN 60715); ελεύθερος χώρος για ψύξη μέσω μετάδοσης 20 mm)
Διαστάσεις	[mm]	129 x 50 x 136
Υλικό κατασκευής		AlMg3; Έλασμα χάλυβα; PC

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	DC-ok	1 x LED, Πράσινο
	υπερφόρτωση	1 x LED, Κόκκινο


Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις	Τάση εξόδου κατά SELV, PELV
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

κλέμες με βίδα:

Σύνδεση



- 1: πρωτεύον
2: δευτερεύον