

# DN3012




Παλμοτροφοδοτικό 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-5A

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Αντικαθίσταται με: DN4012



1 με ποτενσιόμετρο



# DN3012



## Παλμοτροφοδοτικό 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-5A

Ηλεκτρικά δεδομένα		
Ανοχή τάσης λειτουργίας [%]	10	
Ονομαστική συχνότητα AC [Hz]	47...63	
Input voltage range AC [V]	100...240	
Τάση εξόδου DC [V]	24...28	
Βαθμός προστασίας	I; (IEC 61140)	
Μεγ. χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης [ms]	1000	
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s]	< 1000	
Τάση εξόδου [V]	ρυθμιζόμενος	
Μεγ. ρεύμα εξόδου για ελαχ. τάση εξόδου [A]	5	
Αριθμός κυκλωμάτων εξόδου	1	
Μεγ. παραμένουσα κυμάτωση [mV]	50	
Βαθμός απόδοσης (ονομαστική τάση 230 V AC / 50 Hz) [%]	88,9	
Εξωτερική προστασία εισόδου	10 A; B	
Υποβάθμιση [W/K]	> 60°C (3%/K)	
Χρόνος αποθέματος ισχύος (ονομαστική τάση 230 V AC / 50 Hz) [ms]	205	
Έξοδοι		
Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι	
Προστασία υπερφόρτωσης	Ναι	
Αξιοπιστία του σήματος DC OK	30 V DC (< 1 A)	
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	0...70	
Βαθμός προστασίας	IP 20	
Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
MTTF [χρόνια]	150	
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος [g]	0,987	
Τρόπος συναρμολόγησης	ράγα; (TH35 (EN 60715); ελεύθερος χώρος για ψύξη μέσω μετάδοσης 20 mm)	
Διαστάσεις [mm]	129 x 50 x 136	
Υλικό κατασκευής	AlMg3; Έλασμα χάλυβα; PC	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	DC-ok	1 LED, Πράσινο
	υπερφόρτωση	1 LED, Κόκκινο

# DN3012



## Παλμοτροφοδοτικό 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-5A

### Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις

Τάση εξόδου κατά SELV, PELV


Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

### Ηλεκτρική συνδεσμολογία

κλέμες με βίδα:

### Σύνδεση



- 1: πρωτεύον  
2: δευτερεύον

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Αντικαθίσταται με: DN4012