


Μετατροπέας 0...10 V - IO-Link

Converter 2x0-10V/IO-Link



1 : LED



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός αναλογικών εισόδων: 2
Διασύνδεση επικοινωνίας	IO-Link

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	18...30 DC; (Κατά SELV/PELV)
Ονομαστική τάση DC [V]	24
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	< 380

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός αναλογικών εισόδων: 2
----------------------------	-------------------------------

Είσοδοι

Μεγ. ολική ένταση ρεύματος εισόδων [mA]	200
Αριθμός αναλογικών εισόδων	2
Αναλογική είσοδος (τάση) [V]	0...10

Διασυνδέσεις

Διασύνδεση επικοινωνίας	IO-Link
Είδος μεταφοράς	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Αναθεώρηση	1.1
SDCI-Πρότυπο	IEC 61131-9

Προφίλ	Smart Sensor 0x4000: Identification and Diagnosis 0x8001: Switching Signal Channel 0x8006: Adjustable Switching Signal Channel
--------	--



Μετατροπέας 0...10 V - IO-Link

Converter 2x0-10V/IO-Link

Λειτουργία SIO		Όχι	
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας		A/B	
Αναλογικά δεδομένα διεργασίας		2	
Υποστηριζόμενα DeviceIDs		Τρόπος λειτουργίας	DeviceID
		CMPT = 1	613
		STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting)	1428
CMPT = 1			
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας	[ms]	4,3	
STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting)			
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας	[ms]	4,6	
Συνθήκες περιβάλλοντος			
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...70	
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος		2000 m: -25...70 °C	
		3000 m: -25...64 °C	
		4000 m: -25...62 °C	
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-25...70	
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία	[%]	90; (γραμμικά μειώνεται σε 50 % (40 °C) χωρίς συμπύκνωση)	
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας	[m]	4000	
Βαθμός προστασίας		IP 67	
Βαθμός ρύπανσης		2	
Δοκιμές / εγκρίσεις			
MTTF	[χρόνια]	504	
Μηχανικά δεδομένα			
Βάρος	[g]	92	
Υλικό κατασκευής		Περίβλημα: PA	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού			
Οθόνη ενδείξεων	λειτουργία	1 x LED, Πράσινο	
	Αναλογική είσοδος	2 x LED, Κίτρινο	
Παρελκόμενα			
Παρελκόμενα (προαιρετικά)		Κλιπ στερέωσης	
Παρατηρήσεις			
Παρατηρήσεις		Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις οδηγίες λειτουργίας.	
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ	



Μετατροπέας 0...10 V - IO-Link


Converter 2x0-10V/IO-Link

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας



- | | |
|----|-------------|
| 1: | L+ |
| 2: | Ελεύθερο |
| 3: | L- |
| 4: | C/Q IO-Link |

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας



- | | |
|----|------------------------------|
| 1: | L+ |
| 2: | 0...10 V Αναλογική είσοδος 2 |
| 3: | L- |
| 4: | 0...10 V Αναλογική είσοδος 1 |
| 5: | Ελεύθερο |