


Μετατροπέας IO-Link - 0...10 V

Converter IO-Link/2x0-10V



1 : LED



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός αναλογικών εξόδων: 2
Διασύνδεση επικοινωνίας	IO-Link

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	18...30 DC; (Κατά SELV/PELV)
Ονομαστική τάση DC [V]	24
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	300
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A]	0,2

Είσοδοι / εξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός αναλογικών εξόδων: 2
----------------------------	------------------------------

Έξοδοι

Αριθμός αναλογικών εξόδων	2
Αναλογική τάση εξόδου [V]	0...10
Ελαχ. αντίσταση φορτίου [Ω]	3000
Αναλογική έξοδος ακριβείας [%]	0,25

Διασυνδέσεις

Διασύνδεση επικοινωνίας	IO-Link
Είδος μεταφοράς	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Αναθεώρηση	1.1
SDCI-Πρότυπο	IEC 61131-9



Μετατροπέας IO-Link - 0...10 V

Converter IO-Link/2x0-10V

Προφίλ	Smart Sensor	
Λειτουργία SIO	Όχι	
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας	A/B	
Αναλογικά δεδομένα διεργασίας	2	
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms]	3,6	
Δεδομένα διεργασίας IO-Link (κυκλικά)	τρόπος λειτουργίας	μήκος bit
	κατάσταση συσκευής	4
	τάση - έξοδος 1	16
	τάση - έξοδος 2	16
IO-Link λειτουργίες (μη κυκλικές)	Ετικέτα συγκεκριμένης εφαρμογής	
Υποστηριζόμενα DeviceIDs	Τρόπος λειτουργίας	DeviceID
	default	614

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...70
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος	2000 m: -25...70 °C
	3000 m: -25...64 °C
	4000 m: -25...62 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]	-25...70
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%]	90; (γραμμικά μειώνεται σε 50 % (40 °C) χωρίς συμπύκνωση)
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m]	4000
Βαθμός προστασίας	IP 67
Βαθμός ρύπανσης	2

Δοκιμές / εγκρίσεις

MTTF [χρόνια]	432
---------------	-----

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	91
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: PA

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	λειτουργία	1 x LED, Πράσινο
	Αναλογική έξοδος	2 x LED, Κίτρινο

Παρελκόμενα

Παρελκόμενα (προαιρετικά)	Κλιπ στερέωσης
---------------------------	----------------

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις	Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις οδηγίες λειτουργίας.
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ



Μετατροπέας IO-Link - 0...10 V


Converter IO-Link/2x0-10V

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας



- | | |
|----|-------------|
| 1: | L+ |
| 2: | Ελεύθερο |
| 3: | L- |
| 4: | C/Q IO-Link |

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας



- | | |
|----|-----------------------------|
| 1: | L+ |
| 2: | 0...10 V Αναλογική έξοδος 2 |
| 3: | L- |
| 4: | 0...10 V Αναλογική έξοδος 1 |
| 5: | Ελεύθερο |