




- 1 δακτύλιος πίεσης
2 LED
3 Οθόνη



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP/NPN
Λειτουργία εξόδου	ανοικτή επαφή NO / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη)
Διασύνδεση επικοινωνίας	IO-Link
Διαστάσεις [mm]	63 x 30 x 24

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	18...30 DC; (Κατά SELV/PELV)
Ονομαστική τάση DC [V]	24
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	< 380
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A]	0,2

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 2; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2
----------------------------	---

Είσοδοι

Αριθμός ψηφιακών εισόδων	2; (Είσοδος αρίθμησης: 1; Διεύθυνση αρίθμησης/Latch: 1; IEC61131-2)
Όριο ρεύματος εισόδου [mA]	200

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP/NPN
Αριθμός ψηφιακών εξόδων	2
Λειτουργία εξόδου	ανοικτή επαφή NO / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη)



Ηλεκτρονικός μετρητής


Monitoring Display-Counter

Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι	
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης		
Συχνότητα δειγματοληψίας [Hz]	< 2000	
Διασυνδέσεις		
Διασύνδεση επικοινωνίας	IO-Link	
Είδος μεταφοράς	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Αναθεώρηση	1.1	
SDCI-Πρότυπο	IEC 61131-9	
Προφίλ	Smart Sensor: Measuring Sensor (High resolution, Disable function); Identification and Diagnosis; Switching Signal Channel; Adjustable Switching Signal Channel	
Λειτουργία SIO	Ναι	
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας	A	
Ψηφιακά δεδομένα διεργασίας	1	
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms]	6,1	
Υποστηριζόμενα DeviceIDs	Τρόπος λειτουργίας	DeviceID
	default	1169
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...60	
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος	2000 m: -25...60 °C	
	3000 m: -25...53 °C	
	4000 m: -25...51 °C	
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]	-25...60	
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%]	90; (γραμμικά μειώνεται σε 50 % (40 °C) χωρίς συμπύκνωση)	
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m]	4000	
Βαθμός προστασίας	IP 67	
Βαθμός ρύπανσης	2	
Δοκιμές / εγκρίσεις		
MTTF [χρόνια]	317	
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος [g]	84,2	
Βάρος (χωρίς παρελκόμενα και συσκευασία) [g]	35	
Διαστάσεις [mm]	63 x 30 x 24	
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: PA	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	λειτουργία	1 x LED, Πράσινο
	Έξοδος μεταγωγής	2 x LED, Κίτρινο
		Οθόνη με LED 7-στοιχείων, κόκκινο / πράσινο παραμετροποιήσιμες
Στοιχεία χειρισμού	2	δακτύλιος πίεσης



Ηλεκτρονικός μετρητής

Monitoring Display-Counter

Παρελκόμενα	
Παρελκόμενα (προαιρετικά)	Κλιπ στερέωσης
Παρατηρήσεις	
Παρατηρήσεις	Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις οδηγίες λειτουργίας.
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας	
	
1: L+	Τάση τροφοδοσίας
2: OUT2	Ψηφιακή έξοδος 2
3: L-	Τάση τροφοδοσίας
4: OUT1	IO-Link / Ψηφιακή έξοδος 1
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας	
	
1: L+	
2: IN 2	Διεύθυνση αρίθμησης / Latch
3: L-	
4: IN 1	Είσοδος αρίθμησης
5:	Ελεύθερο
Άλλα δεδομένα	
Κύριος μετρητής	0...1000000 cnt
Μετρητής παρτίδας:	0...9999 bcnt