


Χρονομετρητής πολλαπλών χρήσεων

T700/230VAC

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: DL0201

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Περίβλημα

τοποθέτησης σε ράγα DIN

Εφαρμογή

Εφαρμογή

τροφοδοσία και ενισχυτής μεταγωγής με λειτουργία χρονικού

Ηλεκτρικά δεδομένα

Ονομαστική τάση AC	[V]	< 230
Ονομαστική τάση DC	[V]	24
Ανοχή ονομαστικής τάσης	[%]	10
Ανοχή ονομαστικής τάσης 2	[%]	10
Ονομαστική συχνότητα AC	[Hz]	50...60
Βοηθητική ενέργεια για αισθητήρες DC	[V]	24; (± 5 %, ≤ 40 mA)

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων

Αριθμός εξόδων ρελέ: 1

Έξοδοι

Αριθμός εξόδων ρελέ

1

Αντοχή επαφών

8 A / 1250 VA / 250 V AC

Ακρίβεια / αποκλίσεις

Επαναληψιμότητα

[% του Sr]

< 3

Χρονομετρητής πολλαπλών χρήσεων

T700/230VAC

Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	0...55
Βαθμός προστασίας		IP 40
Βαθμός προστασίας ακροδεκτών		IP 20
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	444,4
Περίβλημα		τοποθέτησης σε ράγα DIN
Υλικό κατασκευής		πλαστικό
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	LED, Πράσινο
	λειτουργία	1 x LED, Πράσινο
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Με κλέμες: ...4 mm ²		
Σύνδεση		

