



Κεφαλή ανάγνωσης/εγγραφής RFID με CAN και CANopen

DTMHF INRWCOUS03		
Αντοχή σε δονήσεις	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
MTTF	[χρόνια]	475

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	175,15
Περίβλημα		Με σπείρωμα
Διαστάσεις	[mm]	M30 x 1,5 / L = 70
Περιγραφή σπειρώματος		M30 x 1,5
Υλικό κατασκευής		Περίβλημα: Ανοξείδωτος χάλυβας; Κάλυμμα προστασίας : PPS; Παράθυρο LED: PEI

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού


Οθόνη ενδείξεων	Preoperational Mode	1 x LED, Πράσινο αναμμένο
	Operational Mode	1 x LED, Πράσινο αναβοσβήνει
	σφάλματα	1 x LED, Κόκκινο αναβοσβήνει
	επικοινωνία ετικέτας	1 x LED, Κίτρινο αναμμένο

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A



1	Ελεύθερο
2	U+
3	GND
4	CAN_H
5	CAN_L