

Συμπαγής συσκευή RFID

DTRUHFA HLRWEIUS04



- 1 LED Κατάσταση λειτουργίας
2 LED οθόνη μπάρας διασύνδεση δικτύου
3 Σπείρωμα εγκατάστασης M4 μεγ. βάθος εισαγωγής 15mm

EtherNet/IP

Εφαρμογή

Έγκριση ασύρματης
επικοινωνίας για

Ιαπωνία

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	19,2...28,8 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	500
Κατανάλωση ισχύος [W]	8,6
Βαθμός προστασίας	III
Συχνότητα λειτουργίας [MHz]	916,8...920,4
Πρότυπο RFID	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Ισχύς εκπομπής EIRP [mW]	200; (μέγιστο: 250 mW)

Έξοδοι

Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA]	100; (max.)
------------------------------	-------------

Διασυνδέσεις

Διασύνδεση επικοινωνίας	Ethernet
-------------------------	----------

Ethernet - EtherNet/IP

Πρωτόκολλο	EtherNet/IP
Τύπος χρήσης	Μεταφορά δεδομένων

Ethernet - TCP/IP

Πρωτόκολλο	TCP/IP
Εργοστασιακές ρυθμίσεις	IP διεύθυνση: 192.168.0.79 μάσκα υποδικτύου: 255.255.255.0 διεύθυνση IP θύρας: 192.168.0.100
Τύπος χρήσης	παραμετροποίηση ; Μεταφορά δεδομένων

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-20...55
--------------------------------	----------



Συμπαγής συσκευή RFID

DTRUHFA HLRWEIUS04

Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος	με βάση συναρμολόγησης και στοιχείο ψύξης: -20...60 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]	-25...80
Βαθμός προστασίας	IP 67

Δοκιμές / εγκρίσεις

Αντοχή σε κρούσεις	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / συνεχές χτύπημα 50 g (11 ms) / απλός κραδασμός
Αντοχή σε δονήσεις	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	692,9
Διαστάσεις [mm]	113 x 118,6 x 50
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: Αλουμίνιο; PBT / PC; Ανοξείδωτος χάλυβας

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Ηλεκτρική τροφοδοσία	1 x LED, Πράσινο
	LED οθόνη μπάρας	4 x LED, Κίτρινο ισχύς σήματος Ετικέτα ID
	κατάσταση	2 x LED, πράσινο/κόκκινο διασύνδεση δικτύου
	κατάσταση	2 x LED, πράσινο/κίτρινο Ethernet

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ethernet

Κονέκτορας: 2 x M12; κωδικοποίηση: D




ETH1 / ETH2

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ηλεκτρική τροφοδοσία

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A



DTE962



Συμπαγής συσκευή RFID

DTRUHFA HLRWEIUS04

PWR	
1	L+
2	ψηφιακή είσοδος/έξοδος 2
3	L-
4	ψηφιακή είσοδος/έξοδος 1
5	Ελεύθερο