


Κεφαλή ανάγνωσης/εγγραφής RFID HF

DTRHF GBRWIOUS03



Εφαρμογή

Εφαρμογή	ανίχνευση αντικειμένων στον εξοπλισμό μεταφοράς
Έγκριση ασύρματης επικοινωνίας για	ΗΠΑ; Καναδάς; ΕΕ/RED; Αυστραλία; Κίνα; Σιγκαπούρη; Ιαπωνία; Ταϊβάν; Ινδία
Σημείωση για την έγκριση ραδιοσυχνότητας	Ο κατάλογος των χωρών που εφαρμόζουν την Ευρωπαϊκή Οδηγία Ραδιοεξοπλισμού 2014/53/ΕΕ (RED) βρίσκεται στην ενότητα «Εγγραφα και λήψεις».

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	19,2...28,8 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	< 50
Βαθμός προστασίας	III
Συχνότητα λειτουργίας [MHz]	13,56
Πρότυπο RFID	ISO 15693

Εύρος μέτρησης

Απόσταση από την ετικέτα ID [mm]	αναφέρεται σε ετικέτα νόμισμα : 30 χιλ I-CODE SLI	≤ 16
----------------------------------	---	------

Διασυνδέσεις

Διασύνδεση επικοινωνίας	IO-Link				
Είδος μεταφοράς	COM2 (38,4 kBaud)				
IO-Link Αναθεώρηση	1.1				
SDCI-Πρότυπο	IEC 61131-9				
Προφίλ	Smart Sensor: Device Identification				
Λειτουργία SIO	Όχι				
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας	A				
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms]	22				
Υποστηριζόμενα DeviceIDs	<table> <tr> <th>Τρόπος λειτουργίας</th><th>DeviceID</th></tr> <tr> <td>default</td><td>967</td></tr> </table>	Τρόπος λειτουργίας	DeviceID	default	967
Τρόπος λειτουργίας	DeviceID				
default	967				

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-20...60
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]	-25...80
Βαθμός προστασίας	IP 67; IP 69K

Κεφαλή ανάγνωσης/εγγραφής RFID HF

DTRHF GBRWIOUS03

Δοκιμές / εγκρίσεις

Αντοχή σε κρούσεις	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / επαναλαμβανόμενα
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / όχι επαναλαμβανόμενα
Αντοχή σε δονήσεις	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
Ηλεκτρική ασφάλεια	EN 61010-2-201 : 2013 +AC:2013	

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	108,75
Περίβλημα	Κυλινδρικό
Στήριξη	χωνευτής τοποθέτησης
Διαστάσεις [mm]	M18 x 1 / L = 70
Περιγραφή σπειρώματος	M18 x 1
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4301 / 304); Κάλυμμα προστασίας : PPS; προσθήκη βύσματος: PEI

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	λειτουργία	1 x LED, Πράσινο
	επικοινωνία ετικέτας	1 x LED, Κίτρινο

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα	Παξιμάδι 2 x M18 x 1
-----------------------	----------------------

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A



Σύνδεση

