


# DV1001



## LED ταινία RGBW

LED-Stripe-RGBW-250mm-IP68



### Εφαρμογή

Εφαρμογή

σηματοδότηση βρωμιάς ή κακής ευθυγράμμισης

### Ηλεκτρικά δεδομένα

|                          |      |                                                                 |
|--------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|
| Τάση λειτουργίας         | [V]  | 21,6...26,4 DC                                                  |
| Ονομαστική τάση DC       | [V]  | 24; (Κατά SELV/PELV)                                            |
| Κατανάλωση ρεύματος      | [mA] | 400                                                             |
| Θερμοκρασία χρώματος     | [K]  | 4000                                                            |
| Φωτεινή ροή              | [lm] | Κόκκινο: 101,2; Πράσινο: 188,8; Μπλε: 37; Λευκό: 285,2          |
| Σημείωση για φωτεινή ροή | [lm] | οι ενδείξεις φωτεινής ροής αναφέρονται σε ένα μέτρο ταινίας LED |
| Τυπ. διάρκεια ζωής       | [h]  | 30000                                                           |

### Είσοδοι

Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων

24 V PNP

### Συνθήκες περιβάλλοντος

|                                            |      |          |
|--------------------------------------------|------|----------|
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος                  | [°C] | -20...45 |
| Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία          | [%]  | 90       |
| Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας | [m]  | 4000     |
| Βαθμός προστασίας                          |      | IP 68    |
| Βαθμός ρύπανσης                            |      | 2        |

### Δοκιμές / εγκρίσεις

Έγκριση

IEC 62471; IEC 62031

### Μηχανικά δεδομένα

|                  |      |                  |
|------------------|------|------------------|
| Βάρος            | [g]  | 47,8             |
| Διαστάσεις       | [mm] | 265 x 14,2 x 4,5 |
| Υλικό κατασκευής |      | TPU              |

# DV1001



## LED ταινία RGBW

LED-Stripe-RGBW-250mm-IP68

### Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

|                 |                                            |                    |
|-----------------|--------------------------------------------|--------------------|
| Οθόνη ενδείξεων | σηματοδότηση βρωμιάς ή κακής ευθυγράμμισης | LED, πολύχρωμο RGB |
|                 | φως τοποθέτησης                            | LED, Λευκό         |


### Παρατηρήσεις

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
|-----------------|-------|

### Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 0,3 m

Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A



|   |           |
|---|-----------|
| 1 | + Κόκκινο |
| 2 | + Πράσινο |
| 3 | GND       |
| 4 | + Λευκό   |
| 5 | + Μπλε    |

### διαγράμματα και γραφήματα

