


DV1004



LED ταινία RGBW

LED-Stripe-RGBW-1000mm-IP68



Εφαρμογή		
Εφαρμογή	σηματοδότηση βρωμιάς ή κακής ευθυγράμμισης	
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	21,6...26,4 DC
Ονομαστική τάση DC	[V]	24; (Κατά SELV/PELV)
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	1600
Θερμοκρασία χρώματος	[K]	4000
Φωτεινή ροή	[lm]	Κόκκινο: 101,2; Πράσινο: 188,8; Μπλε: 37; Λευκό: 285,2
Σημείωση για φωτεινή ροή	[lm]	οι ενδείξεις φωτεινής ροής αναφέρονται σε ένα μέτρο ταινίας LED
Τυπ. διάρκεια ζωής	[h]	30000
Είσοδοι		
Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων	24 V PNP	
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-20...45
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία	[%]	90
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας	[m]	4000
Βαθμός προστασίας	IP 68	
Βαθμός ρύπανσης	2	
Δοκιμές / εγκρίσεις		
Έγκριση	IEC 62471; IEC 62031	
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	123,8
Διαστάσεις	[mm]	1015 x 14,2 x 4,5

DV1004



LED ταινία RGBW

LED-Stripe-RGBW-1000mm-IP68

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	σηματοδότηση βρωμιάς ή κακής ευθυγράμμισης	LED, πολύχρωμο RGB
	φως τοποθέτησης	LED, Λευκό


Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 0,3 m

Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A



1	+ Κόκκινο
2	+ Πράσινο
3	GND
4	+ Λευκό
5	+ Μπλε

διαγράμματα και γραφήματα

