




**Πολυλειτουργικές οθόνες για επιτήρηση περιστροφής,
ταχύτητας και χρόνου**

DISPLAY/FX460/PNP OUT/AC/DC



άνοιγμα πίνακα 91 x 43 mm



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Διαστάσεις [mm] 48 x 112 x 116

Εφαρμογή

Εφαρμογή Αξιολόγηση και παρουσίαση για όλα τα φυσικά μεγέθη που μπορούν να προσδιορισθούν από ακολουθίες παλμών.

Ηλεκτρικά δεδομένα

Συχνότητα AC	[Hz]	50...60
Τάση λειτουργίας	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	100

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 2; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 4

Είσοδοι

Αριθμός ψηφιακών εισόδων 2

Έξοδοι

Αριθμός ψηφιακών εξόδων 4

Προστασία υπερφόρτωσης Ναι

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-20...60
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-25...70
Βαθμός προστασίας		IP 65
Βαθμός προστασίας ακροδεκτών		IP 20

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	352
Τρόπος συναρμολόγησης		άνοιγμα πίνακα: 91 x 43 mm



Πολυλειτουργικές οθόνες για επιτήρηση περιστροφής, ταχύτητας και χρόνου

DISPLAY/FX460/PNP OUT/AC/DC

Διαστάσεις [mm]

48 x 112 x 116

Υλικό κατασκευής

Noryl UL94-V-0

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων


έγχρωμη οθόνη ενδείξεων

Γραφική οθόνη LCD, Οθόνη αφής

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

κλέμες με βίδα:

Σύνδεση



NC:

Ελεύθερο