




Πολυλειτουργικές οθόνες για επιτήρηση περιστροφής,
ταχύτητας και χρόνου

DISPLAY/FX460/DC



άνοιγμα πίνακα 91 x 43 mm



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Διαστάσεις [mm] 48 x 112 x 116

Εφαρμογή

Εφαρμογή Αξιολόγηση και παρουσίαση για όλα τα φυσικά μεγέθη που μπορούν να προσδιορισθούν από ακολουθίες παλμών.

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V] 18...30 DC

Κατανάλωση ρεύματος [mA] 100

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 2

Είσοδοι

Αριθμός ψηφιακών εισόδων 2

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -20...60

Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] -25...70

Βαθμός προστασίας IP 65

Βαθμός προστασίας ακροδεκτών IP 20

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ EN 61000-6-2

EN 61000-6-3

EN 61000-6-4

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g] 302,5

Τρόπος συναρμολόγησης άνοιγμα πίνακα: 91 x 43 mm

Διαστάσεις [mm] 48 x 112 x 116

Υλικό κατασκευής Noryl UL94-V-0

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων έγχρωμη οθόνη ενδείξεων Γραφική οθόνη LCD, Οθόνη αφής




**Πολυλειτουργικές οθόνες για επιτήρηση περιστροφής,
ταχύτητας και χρόνου**

DISPLAY/FX460/DC

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

κλέμες με βίδα:

Σύνδεση



NC: Ελεύθερο