

**Πολυλειτουργικές οθόνες για επιτήρηση
τυποποιημένων αναλογικών σημάτων**

DISPLAY/AX460/PNP OUT/AC/DC



άνοιγμα πίνακα 91 x 43 mm



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Διαστάσεις [mm] 48 x 112 x 116

Εφαρμογή

Εφαρμογή απεικόνιση και επιτήρηση αναλογικών σημάτων;
π.χ. αισθητήρες πίεσης, θερμοκρασίας ή ροής

Ηλεκτρικά δεδομένα

Συχνότητα AC	[Hz]	50...60
Τάση λειτουργίας	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	100

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός αναλογικών εισόδων: 2; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 4

Είσοδοι

Αριθμός αναλογικών εισόδων	2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Αναλογική είσοδος (ρεύμα)	[mA] 0...20
Αναλογική είσοδος (τάση)	[V] -10...10
Ανάλυση αναλογικής εισόδου	16 bit
Αναλογική είσοδος ακριβείας	[%] 0,1

Έξοδοι

Αριθμός ψηφιακών εξόδων	4
Προστασία υπερφόρτωσης	Ναι

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C] -20...60
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C] -25...70
Βαθμός προστασίας	IP 65
Βαθμός προστασίας ακροδεκτών	IP 20



**Πολυλειτουργικές οθόνες για επιτήρηση
τυποποιημένων αναλογικών σημάτων**

DISPLAY/AX460/PNP OUT/AC/DC

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	350,5
Τρόπος συναρμολόγησης		άνοιγμα πίνακα: 91 x 43 mm
Διαστάσεις	[mm]	48 x 112 x 116
Υλικό κατασκευής		Noryl UL94-V-0


Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	έγχρωμη οθόνη ενδείξεων	Γραφική οθόνη LCD, Οθόνη αφής
-----------------	-------------------------	-------------------------------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

κλέμες με βίδα:

Σύνδεση



NC

Ελεύθερο