

**Πολυλειτουργικές οθόνες για επιτήρηση
τυποποιημένων αναλογικών σημάτων**

DISPLAY/AX460/ANALOG/AC/DC



άνοιγμα πίνακα 91 x 43 mm



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Διαστάσεις [mm] 48 x 112 x 116

Εφαρμογή

Εφαρμογή απεικόνιση και επιτήρηση αναλογικών σημάτων;
π.χ. αισθητήρες πίεσης, θερμοκρασίας ή ροής

Ηλεκτρικά δεδομένα

Συχνότητα AC	[Hz]	50...60
Τάση λειτουργίας	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	100
Κατανάλωση ισχύος	[W]	3

Είσοδοι / εξόδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός αναλογικών εισόδων: 2; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 4; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1

Είσοδοι

Αριθμός αναλογικών εισόδων	2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Αναλογική είσοδος (ρεύμα)	[mA] 0...20
Αναλογική είσοδος (τάση)	[V] -10...10
Ανάλυση αναλογικής εισόδου	16 bit
Αναλογική είσοδος ακριβείας	[%] 0,1

Έξοδοι

Αριθμός ψηφιακών εξόδων	4
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο	[mA] 200
Αριθμός αναλογικών εξόδων	1
Αναλογικό ρεύμα εξόδου	[mA] 0...20
Μεγ. φορτίο	[Ω] 270
Αναλογική τάση εξόδου	[V] -10...10
Αναλογική έξοδος ακριβείας	[%] 0,1
Προστασία υπερφόρτωσης	Ναι
Ανάλυση αναλογικής εισόδου	16 bit



Πολυλειτουργικές οθόνες για επιτήρηση τυποποιημένων αναλογικών σημάτων

DISPLAY/AX460/ANALOG/AC/DC

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-20...60
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]	-25...70
Βαθμός προστασίας	IP 65
Βαθμός προστασίας ακροδεκτών	IP 20

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	350,5
Τρόπος συναρμολόγησης	άνοιγμα πίνακα: 91 x 43 mm
Διαστάσεις [mm]	48 x 112 x 116
Υλικό κατασκευής	Noryl UL94-V-0

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	έγχρωμη οθόνη ενδείξεων	Γραφική οθόνη LCD, Οθόνη αφής
-----------------	-------------------------	-------------------------------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

κλέμες με βίδα:

Σύνδεση

