


E3M120



Καλώδιο σύνδεσης

MCI CONNECTION CABLE 0.25M



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

< 25 AC / < 60 DC

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-40...105

Βαθμός προστασίας

IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

39,55

Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας

Ναι

Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας

Ακτίνα κάμψης για σταθερή εγκατάσταση

≥ 40 mm

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 0,25 m, TPU, μαύρο