


## Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 5M



## Εφαρμογή

|                          |                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|

## Ηλεκτρικά δεδομένα

|                  |     |                   |
|------------------|-----|-------------------|
| Τάση λειτουργίας | [V] | < 25 AC / < 60 DC |
|------------------|-----|-------------------|

## Συνθήκες περιβάλλοντος

|                           |      |          |
|---------------------------|------|----------|
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | [°C] | -40...85 |
|---------------------------|------|----------|

|                   |  |       |
|-------------------|--|-------|
| Βαθμός προστασίας |  | IP 68 |
|-------------------|--|-------|

## Μηχανικά δεδομένα

|       |     |       |
|-------|-----|-------|
| Βάρος | [g] | 309,7 |
|-------|-----|-------|

|            |      |                    |
|------------|------|--------------------|
| Διαστάσεις | [mm] | 15,5 x 15,5 x 43,9 |
|------------|------|--------------------|

|                  |  |     |
|------------------|--|-----|
| Υλικό κατασκευής |  | PUR |
|------------------|--|-----|

|                              |  |     |
|------------------------------|--|-----|
| Υλικό μορφοποιημένου σώματος |  | PUR |
|------------------------------|--|-----|

|                              |  |                        |
|------------------------------|--|------------------------|
| Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης |  | Χυτό κράμα ψευδαργύρου |
|------------------------------|--|------------------------|

|                                         |  |     |
|-----------------------------------------|--|-----|
| Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |  | Ναι |
|-----------------------------------------|--|-----|

|                                         |                                       |         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------|
| Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας | Ακτίνα κάμψης για σταθερή εγκατάσταση | ≥ 30 mm |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------|

## Παρατηρήσεις

|                 |  |       |
|-----------------|--|-------|
| Τμχ συσκευασίας |  | 1 τμχ |
|-----------------|--|-------|

# E3M132



## Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα


POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 5M

### Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 5 m, PUR, μαύρο, Ø 6 mm; 4 x 0,75 mm<sup>2</sup>

### Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου; Επαφές: επίχρυσες



### Σύνδεση

