


E3M133



Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 10M



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό Επιχρυσωμένες επαφές; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V] < 25 AC / < 60 DC

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -40...85

Βαθμός προστασίας IP 68

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g] 595

Διαστάσεις [mm] 15,5 x 15,5 x 43,9

Υλικό κατασκευής PUR

Υλικό μορφοποιημένου σώματος PUR

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης Χυτό κράμα ψευδαργύρου

Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας Ναι

Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας Ακτίνα κάμψης για σταθερή εγκατάσταση ≥ 30 mm

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας 1 τμχ



Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα


POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 10M

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 10 m, PUR, μαύρο, Ø 6 mm; 4 x 0,75 mm²

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου; Επαφές: επίχρυσες



Σύνδεση

