


**Εφαρμογή**

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Θωρακισμένο καλώδιο; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας

Σχεδίαση

για έξυπνο 3D αισθητήρα οχημάτων με αναλογική έξοδο βίντεο PAL

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

< 25 AC / < 60 DC

Βαθμός προστασίας

III

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-40...80

Βαθμός προστασίας

IP 67; IP 69K

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

274,3

Υλικό κατασκευής

Περίβλημα: PUR; Τσιμούχα: FKM; Ακίδες επαφής:
CuSn6 επινικελωμένο και επικασσιτερωμένοΥλικό παξιμαδιού
συγκράτησης

ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)

Καταλληλότητα για
καλωδιοφορέα αλυσίδας

Ναι

Καταλληλότητα για
καλωδιοφορέα αλυσίδας

Ακτίνα κάμψης για σταθερή εγκατάσταση

≥ 60 mm

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας


1 τμχ

Καλώδιο σύνδεσης

CONNECTION CABLE M12 5M

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας


Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)



Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 5 m, TPU, μαύρο, Ø 6 mm, θωρακισμένο; 3 x 0,25 mm²

Σύνδεση



- | | |
|----|------------------------------|
| 1: | Θωράκιση |
| 2: | Ελεύθερο |
| 3: | μπλεντάζ ομοαξονικού |
| 4: | πυρήνας ομοαξονικού καλωδίου |
| 5: | Ελεύθερο |

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)

