


**Εφαρμογή**

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Θωρακισμένο καλώδιο; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας

Σχεδίαση

για έξυπνο 3D αισθητήρα οχημάτων με αναλογική έξοδο βίντεο PAL

**Ηλεκτρικά δεδομένα**

Τάση λειτουργίας

[V]

&lt; 25 AC / &lt; 60 DC

Βαθμός προστασίας

III

**Συνθήκες περιβάλλοντος**

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-40...80

Βαθμός προστασίας

IP 67; IP 69K

**Μηχανικά δεδομένα**

Βάρος

[g]

1076,5

Υλικό κατασκευής

Περίβλημα: PUR; Τσιμούχα: FKM; Ακίδες επαφής:  
CuSn6 επινικελωμένο και επικασσιτερωμένοΥλικό παξιμαδιού  
συγκράτησης

ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)

Καταλληλότητα για  
καλωδιοφορέα αλυσίδας

Ναι

Καταλληλότητα για  
καλωδιοφορέα αλυσίδας

Ακτίνα κάμψης για σταθερή εγκατάσταση

≥ 60 mm

**Παρατηρήσεις**

Τμχ συσκευασίας


1 τμχ

## Καλώδιο σύνδεσης

CONNECTION CABLE M12 21M

### Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας


Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)



### Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 21 m, μαύρο, Ø 6 mm, θωρακισμένο; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Σύνδεση



- |    |                              |
|----|------------------------------|
| 1: | Θωράκιση                     |
| 2: | Ελεύθερο                     |
| 3: | μπλεντάζ ομοαξονικού         |
| 4: | πυρήνας ομοαξονικού καλωδίου |
| 5: | Ελεύθερο                     |

### Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)

