


E3M161



Καλώδιο σύνδεσης

VIDEO ADAPTER CABLE M12 M16



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό	Θωρακισμένο καλώδιο; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας
Σχεδίαση	για έξυπνο 3D αισθητήρα οχημάτων με αναλογική έξοδο βίντεο PAL

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	< 25 AC / < 60 DC
------------------	-----	-------------------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-40...80
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο)	[°C]	-10...70
Βαθμός προστασίας		IP 67; IP 69K

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	92,2
Υλικό κατασκευής		PUR μαύρο; τσιμούχα στεγάνωσης: FKM; Ακίδες επαφής: CuSn6 επινικελωμένο και επικασσιτερωμένο
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		PUR
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας		Ναι
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας	Ακτίνα κάμψης για σταθερή εγκατάσταση	≥ 60 mm

Παρατηρήσεις


Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Καλώδιο σύνδεσης

VIDEO ADAPTER CABLE M12 M16

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας


Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303);
Θωρακισμένο καλώδιο σύνδεσης: με συνδεδεμένο μπλεντάζ



Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 1 m, PUR, μαύρο, Ø 6 mm, θωρακισμένο; 2 x 0,25 mm²

Σύνδεση



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M16, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303);
Θωρακισμένο καλώδιο σύνδεσης: με συνδεδεμένο μπλεντάζ

