


E3R100



Καλώδιο σύνδεσης

HFM Y CABLE 2 X S/S/M S/D/M A 2,0M



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	< 50 AC / < 60 DC
Βαθμός προστασίας	III
Φίμωση [dB/m]	1,6
Εσωτερική αντίσταση (Ri) [Ω]	50; (± 3 %)

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-10...60
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο) [°C]	-10...60
Βαθμός προστασίας	IP 54

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	91,62
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης [mm]	16,5; (Απλό; 15 x 3,3 mm ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου)
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: : PBT-GF20

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - 2D/3D κάμερα

Κονέκτορας: 1 x HFM-Dual, ίσιες

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 2 m, μαύρο, Ø 3,3 mm

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Μονάδα Επεξεργασίας Βίντεο

Κονέκτορας: 2 x HFM-Single, ίσιες