

Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAH040MSS0005A03

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	< 250 AC / < 300 DC
------------------	-----	---------------------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...90
---------------------------	------	----------

Βαθμός προστασίας		IP 67
-------------------	--	-------

Μηχανικά δεδομένα

Διαστάσεις	[mm]	27 x 15 x 39
------------	------	--------------

Υλικό κατασκευής		TPU
------------------	--	-----

Υλικό μορφοποιημένου σώματος		TPU
------------------------------	--	-----

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		Ορείχαλκος, επινικελωμένος
------------------------------	--	----------------------------

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
-----------------	--	-------

E10416



Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAH040MSS0005A03

Ηλεκτρική συνδεσμολογία


Καλώδιο: 5 m, PUR / PVC, Πορτοκαλί, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Ροπή σύσφιξης: 0,5 Nm



Σύνδεση



BN = Χρώματα κλώνων :
BK = Καφέ
BU = μαύρο
Μπλε