


Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGH040MSS0015G04

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Θωρακισμένο καλώδιο

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

< 50 AC / < 60 DC

Βαθμός προστασίας

III

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό

[A]

4

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-25...70

Βαθμός προστασίας

IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

578,8

Διαστάσεις

[mm]

15 x 15 x 46,5

Υλικό κατασκευής

TPU

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

TPU

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Παρατηρήσεις

Τμήχ συσκευασίας

1 τμήχ



Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα


ADOGH040MSS0015G04

Ηλεκτρική συνδεσμολογία


Καλώδιο: 15 m, PVC, μαύρο, Ø 5 mm, θωρακισμένο; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Ροπή σύσφιξης: 0,5 Nm; Θωρακισμένο καλώδιο σύνδεσης: με ασύνδετο μπλεντάζ



Σύνδεση



Χρώματα κλώνων :

BN =	Καφέ
BK =	μαύρο
BU =	Μπλε
WH =	Λευκό