


Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAH042MSS0002A04

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: EVC007

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP
--------------------	-----

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...90
---------------------------	------	----------

Βαθμός προστασίας	IP 67
-------------------	-------

Μηχανικά δεδομένα

Διαστάσεις	[mm]	27 x 15 x 39
------------	------	--------------

Υλικό κατασκευής	TPU διαφανής
------------------	--------------

Υλικό μορφοποιημένου σώματος	TPU, διαφανής
------------------------------	---------------

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης	Ορείχαλκος, επινικελωμένος
------------------------------	----------------------------

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο
	Λειτουργία	1 x LED, Πράσινο

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

E10422



Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAH042MSS0002A04

Ηλεκτρική συνδεσμολογία


Καλώδιο: 2 m, PUR / PVC, Πορτοκαλί, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU, διαφανής; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Ροπή σύσφιξης: 0,5 Nm



Σύνδεση



BN =	Χρώματα κλώνων :
BK =	Καφέ
BU =	μαύρο
WH =	Μπλε
	Λευκό