


Αρσενικός κονέκτορας για προσαρμογέα

ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



1 O-ring

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	< 55 DC
------------------	-----	---------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-40...85
---------------------------	------	----------

Βαθμός προστασίας		IP 67
-------------------	--	-------

Μηχανικά δεδομένα

Σπείρωμα εγκατάστασης		PG 13.5
-----------------------	--	---------

Υλικό κατασκευής		Ορείχαλκος επινικελωμένος
------------------	--	---------------------------

Υλικό μορφοποιημένου σώματος		Ορείχαλκος, επινικελωμένος
------------------------------	--	----------------------------

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
-----------------	--	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 0,05 m, PVC; 2 x 0,34 mm²
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος



E10436



Αρσενικός κονέκτορας για προσαρμογέα

ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)

Σύνδεση

1 BK

4 WH

BK = Χρώματα κλώνων :
μαύρο
WH = Λευκό