




Καλώδιο σύνδεσης

VDOAF032MSS00,3A03STGH030MSS

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	10...30 DC
Βαθμός προστασίας		III

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP
--------------------	-----

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...90
Βαθμός προστασίας		IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Υλικό κατασκευής	PUR
Υλικό μορφοποιημένου σώματος	PUR
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης	Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο
	Λειτουργία	1 x LED, Πράσινο

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος




Καλώδιο σύνδεσης

VDOAF032MSS00,3A03STGH030MSS


Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 0,3 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Σύνδεση



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Buchse



Σύνδεση



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M8, Υπό γωνία; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος