


Κυτία διακλάδωσης

ZDO8H059MSS0000-00STAM120MSS

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: EBC010

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς σιλικόνη; Επιχρυσωμένες επαφές

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

10...30 DC

Βαθμός προστασίας

II

Μέγιστο φορτίο ρεύματος ανά
υπομονάδα / θύρα

[A]

4



Κυτία διακλάδωσης

ZDO8H059MSS0000-00STAM120MSS

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A]	12
--------------------------------	----

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-15...80
--------------------------------	----------

Βαθμός προστασίας	IP 67
-------------------	-------

Μηχανικά δεδομένα

Διαστάσεις [mm]	28 x 60 x 152
-----------------	---------------

Υλικό κατασκευής	TPU
------------------	-----

Υλικό μορφοποιημένου σώματος	TPU
------------------------------	-----

Αριθμός θυρών κυτίου διακλάδωσης	8
----------------------------------	---

Σχεδίαση κονέκτορα	M12
--------------------	-----

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού


Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	8 x LED, Κίτρινο
	Λειτουργία	1 x LED, Πράσινο

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Σύνδεση

Κονέκτορας: 1 x M23; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,5 Nm



Κυτία διακλάδωσης

ZDO8H059MSS0000-00STAM120MSS

Σύνδεση



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - εγκατάσταση

Κονέκτορας: 8 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,5 Nm

