


Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας

SDOGM120MSSFKPG



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	10...30 DC
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	7,5

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...90
Βαθμός προστασίας		IP 65

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	77
Διαστάσεις	[mm]	26 x 26 x 49
Υλικό κατασκευής		Ορείχαλκος επινικελωμένος
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		Ορείχαλκος, επινικελωμένος
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------



Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας


SDOGM120MSSFKPG

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Κασσιτεροκόλληση: ...1 mm²; Θήκη καλωδίου: Ø 10...14 mm

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M23, ίσιες; Μορφοποιημένο σώμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος



Σύνδεση

1	_____
2	_____
3	_____
4	_____
5	_____
6	_____
7	_____
8	_____
9	_____
10	_____
11	_____
12	_____