


Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAH040MSS0010A03

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: EVC006

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	< 250 AC / < 300 DC
----------------------	---------------------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...90
--------------------------------	----------

Βαθμός προστασίας	IP 67
-------------------	-------

Μηχανικά δεδομένα

Διαστάσεις [mm]	27 x 15 x 39
-----------------	--------------

Υλικό κατασκευής	TPU
------------------	-----

Υλικό μορφοποιημένου σώματος	TPU
------------------------------	-----

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης	Ορείχαλκος, επινικελωμένος
------------------------------	----------------------------

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

E10451



Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα


ADOAH040MSS0010A03

Ηλεκτρική συνδεσμολογία


Καλώδιο: 10 m, PUR / PVC, Πορτοκαλί, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος



Σύνδεση



BN = Χρώματα κλώνων :
BK = Καφέ
BU = μαύρο
Μπλε