




Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAF032MSS0020A03

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	10...30 DC
Βαθμός προστασίας		III
Έξοδοι		
Ηλεκτρική σχεδίαση		PNP
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...90
Βαθμός προστασίας		IP 67
Μηχανικά δεδομένα		
Διαστάσεις	[mm]	17 x 10 x 26
Υλικό κατασκευής		TPU διαφανής
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		TPU, διαφανής
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		Ορείχαλκος, επινικελωμένος
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο
	Λειτουργία	1 x LED, Πράσινο
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ

E10453



Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAF032MSS0020A03

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 20 m, PUR / PVC, Πορτοκαλί, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M8, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU, διαφανής; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος



Σύνδεση



BN =	Χρώματα κλώνων :
BK =	Καφέ
BU =	μαύρο
	Μπλε