

## Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGH040MSS07,5F03

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



## Ηλεκτρικά δεδομένα

|                  |     |            |
|------------------|-----|------------|
| Τάση λειτουργίας | [V] | 10...55 DC |
|------------------|-----|------------|

## Συνθήκες περιβάλλοντος

|                           |      |          |
|---------------------------|------|----------|
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | [°C] | -25...90 |
|---------------------------|------|----------|

|                   |  |       |
|-------------------|--|-------|
| Βαθμός προστασίας |  | IP 67 |
|-------------------|--|-------|

## Μηχανικά δεδομένα

|            |      |              |
|------------|------|--------------|
| Διαστάσεις | [mm] | 15 x 15 x 43 |
|------------|------|--------------|

|                  |  |     |
|------------------|--|-----|
| Υλικό κατασκευής |  | TPU |
|------------------|--|-----|

|                              |  |     |
|------------------------------|--|-----|
| Υλικό μορφοποιημένου σώματος |  | TPU |
|------------------------------|--|-----|

|                              |  |                                        |
|------------------------------|--|----------------------------------------|
| Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης |  | Ορείχαλκος, Με αντικολλητική επίστρωση |
|------------------------------|--|----------------------------------------|

## Παρατηρήσεις

|                 |  |       |
|-----------------|--|-------|
| Τμχ συσκευασίας |  | 1 τμχ |
|-----------------|--|-------|

# E10471



## Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGH040MSS07,5F03

### Ηλεκτρική συνδεσμολογία


Καλώδιο: 7,5 m, PVC, Πορτοκαλί, Ø 5 mm; Ακτινοβολημένο; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,15 mm )

### Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, Με αντικολλητική επίστρωση



### Σύνδεση



BN =  
BK =  
BU =

Χρώματα κλώνων :  
Καφέ  
μαύρο  
Μπλε