


Διανομέας Υ

ZDOAH040MSS0,07A02DOGH040MSS

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	10...60 AC/DC
Μέγιστο φορτίο ρεύματος ανά υπομονάδα / θύρα	[A]	4
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	4

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...90
Βαθμός προστασίας		IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Υλικό κατασκευής	TPU
Υλικό μορφοποιημένου σώματος	TPU
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης	Ορείχαλκος, επινικελωμένος
Αριθμός θυρών κυτίου διακλάδωσης	2

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------



Διανομέας Υ

ZDOAH040MSS0,07A02DOGH040MSS

Ηλεκτρική συνδεσμολογία


Καλώδιο: 0,77 m, PUR / PVC, μαύρο, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 2 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Ροπή σύσφιξης: 0,5 Nm



Σύνδεση



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 2 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Ροπή σύσφιξης: 0,5 Nm

