




Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAH040ZDS0002A03

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: EVC004

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!




Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	< 250 AC/DC
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...90
Βαθμός προστασίας		IP 67
Μηχανικά δεδομένα		
Υλικό κατασκευής		PUR
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		PUR
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ

**Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα**

ADOAH040ZDS0002A03

Ηλεκτρική συνδεσμολογίαΚαλώδιο: 2 m, PUR / PVC, μαύρο, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)**Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας**

Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος

**Σύνδεση**

BN = Χρώματα κλώνων :
BK = Καφέ
BU = μαύρο
Μπλε