


Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAH042ZDS0002A03

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: EVC007

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP
--------------------	-----

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...90
---------------------------	------	----------

Βαθμός προστασίας	IP 67
-------------------	-------

Μηχανικά δεδομένα

Διαστάσεις	[mm]	26 x 15 x 38
------------	------	--------------

Υλικό κατασκευής	PUR
------------------	-----

Υλικό μορφοποιημένου σώματος	PUR
------------------------------	-----

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης	Χυτό κράμα ψευδαργύρου
------------------------------	------------------------

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο
	λειτουργία	1 x LED, Πράσινο

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

E10494



Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAH042ZDS0002A03

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 2 m, PUR / PVC, μαύρο, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου



Σύνδεση



BN =	Χρώματα κλώνων :
BK =	Καφέ
BU =	μαύρο
	Μπλε