


## Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGH040ZDS0005A03

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



## Ηλεκτρικά δεδομένα

|                  |     |             |
|------------------|-----|-------------|
| Τάση λειτουργίας | [V] | < 250 AC/DC |
|------------------|-----|-------------|

## Συνθήκες περιβάλλοντος

|                           |      |          |
|---------------------------|------|----------|
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | [°C] | -25...90 |
|---------------------------|------|----------|

|                   |  |       |
|-------------------|--|-------|
| Βαθμός προστασίας |  | IP 67 |
|-------------------|--|-------|

## Μηχανικά δεδομένα

|            |      |              |
|------------|------|--------------|
| Διαστάσεις | [mm] | 15 x 15 x 47 |
|------------|------|--------------|

|                  |  |     |
|------------------|--|-----|
| Υλικό κατασκευής |  | PUR |
|------------------|--|-----|

|                              |  |     |
|------------------------------|--|-----|
| Υλικό μορφοποιημένου σώματος |  | PUR |
|------------------------------|--|-----|

|                              |  |                                        |
|------------------------------|--|----------------------------------------|
| Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης |  | Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος |
|------------------------------|--|----------------------------------------|

## Παρατηρήσεις

|                 |  |       |
|-----------------|--|-------|
| Τμχ συσκευασίας |  | 1 τμχ |
|-----------------|--|-------|

## Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 5 m, PUR / PVC, μαύρο, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

## Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος






## Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGH040ZDS0005A03

### Σύνδεση



|      |                  |
|------|------------------|
| BN = | Χρώματα κλώνων : |
| BK = | Καφέ             |
| BU = | μαύρο            |
|      | Μπλε             |