


# E10538



## Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAF030MSS07,5E03

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



### Ηλεκτρικά δεδομένα

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Τάση λειτουργίας [V] | < 60 AC / < 75 DC |
| Βαθμός προστασίας    | III               |

### Συνθήκες περιβάλλοντος

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...90 |
| Βαθμός προστασίας              | IP 67    |

### Μηχανικά δεδομένα

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Διαστάσεις [mm]              | 17 x 10 x 26  |
| Υλικό κατασκευής             | TPU   |
| Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Ορείχαλκος, επινικελωμένος / Ορείχαλκος, επινικελωμένος |

### Παρατηρήσεις


|                 |       |
|-----------------|-------|
| Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
|-----------------|-------|

### Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 7,5 m, PVC (πολυβινιλοχλωρίδιο), Πορτοκαλί, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M8, Υπό γωνία; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος  
Κονέκτορας: 1 x M8, Υπό γωνία; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος




# E10538



## Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAF030MSS07,5E03

### Σύνδεση



Χρώματα κλώνων :

BK = μαύρο  
BN = Καφέ  
BU = Μπλε

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου