


Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGH040MSS0020E03

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	< 250 AC / < 300 DC
------------------	-----	---------------------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-20...70
---------------------------	------	----------

Βαθμός προστασίας		IP 67
-------------------	--	-------

Μηχανικά δεδομένα

Διαστάσεις	[mm]	15 x 15 x 35
------------	------	--------------

Υλικό κατασκευής		PA 6.6
------------------	--	--------

Υλικό μορφοποιημένου σώματος		PA 6.6
------------------------------	--	--------

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		POM
------------------------------	--	-----

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
-----------------	--	-------

E10560



Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα


ADOGH040MSS0020E03

Ηλεκτρική συνδεσμολογία


Καλώδιο: 20 m, PVC, Κίτρινο, Ø 5,84 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PA 6.6; Κλείδωμα: POM



Σύνδεση



BK = Χρώματα κλώνων :
BN = μαύρο
BU = Καφέ
BK = Μπλε