




Προσαρμογέας

VSTGH040ALS0000-04STGH040ALS

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-20...70
---------------------------	------	----------

Βαθμός προστασίας		IP 67
-------------------	--	-------

Μηχανικά δεδομένα

Υλικό κατασκευής		Αλουμίνιο
------------------	--	-----------

Υλικό μορφοποιημένου σώματος		Αλουμίνιο
------------------------------	--	-----------

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		Αλουμίνιο
------------------------------	--	-----------

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
-----------------	--	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας


Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: Αλουμίνιο; Κλείδωμα: Αλουμίνιο



Προσαρμογέας

VSTGH040ALS0000-04STGH040ALS

Σύνδεση



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: Αλουμίνιο; Κλείδωμα: Αλουμίνιο

