


Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAH042MSS0010E03

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP
--------------------	-----

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-20...70
---------------------------	------	----------

Βαθμός προστασίας	IP 67
-------------------	-------

Μηχανικά δεδομένα

Διαστάσεις	[mm]	29 x 15 x 44
------------	------	--------------

Υλικό κατασκευής	PA 6.6
------------------	--------

Υλικό μορφοποιημένου σώματος	PA 6.6
------------------------------	--------

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης	Αλουμίνιο
------------------------------	-----------

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο
	Λειτουργία	1 x LED, Πράσινο

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

**Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα**

ADOAH042MSS0010E03

Ηλεκτρική συνδεσμολογίαΚαλώδιο: 10 m, PUR, Πορτοκαλί, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²**Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας**

Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PA 6.6; Κλείδωμα: Αλουμίνιο

**Σύνδεση**

BN =	Χρώματα κλώνων :
BK =	Καφέ
BU =	μαύρο
	Μπλε