


## Καλώδιο σύνδεσης

VDOAH042MSS0001B03STGH040MSS

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



## Ηλεκτρικά δεδομένα

|                  |     |            |
|------------------|-----|------------|
| Τάση λειτουργίας | [V] | 10...30 DC |
|------------------|-----|------------|

## Έξοδοι

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
|--------------------|-----|

## Συνθήκες περιβάλλοντος

|                           |      |          |
|---------------------------|------|----------|
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | [°C] | -20...70 |
|---------------------------|------|----------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Βαθμός προστασίας | IP 67 |
|-------------------|-------|

## Μηχανικά δεδομένα

|                  |        |
|------------------|--------|
| Υλικό κατασκευής | PA 6.6 |
|------------------|--------|

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Υλικό μορφοποιημένου σώματος | PA 6.6 |
|------------------------------|--------|

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Αλουμίνιο, Μαύρο ανοδιωμένο |
|------------------------------|-----------------------------|

## Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

|                 |                      |                  |
|-----------------|----------------------|------------------|
| Οθόνη ενδείξεων | Ενεργοποίησης εξόδου | 1 x LED, Κίτρινο |
|                 | λειτουργία           | 1 x LED, Πράσινο |

## Παρατηρήσεις

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
|-----------------|-------|

## Καλώδιο σύνδεσης

VDOAH042MSS0001B03STGH040MSS

## Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας


Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PA 6.6; Κλείδωμα: Αλουμίνιο, Μαύρο ανοδιωμένο



## Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 1 m, PUR, μαύρο; Ακτινοβολημένο; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

## Σύνδεση



## Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PA 6.6; Κλείδωμα: Αλουμίνιο, Μαύρο ανοδιωμένο

