


Καλώδιο σύνδεσης

VDOAH042MSS0002B03STGH040MSS

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP
--------------------	-----

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-20...70
---------------------------	------	----------

Βαθμός προστασίας	IP 67
-------------------	-------

Μηχανικά δεδομένα

Υλικό κατασκευής	PA 6.6
------------------	--------

Υλικό μορφοποιημένου σώματος	PA 6.6
------------------------------	--------

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης	Αλουμίνιο, Μαύρο ανοδιωμένο
------------------------------	-----------------------------

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο
	Λειτουργία	1 x LED, Πράσινο

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Καλώδιο σύνδεσης

VDOAH042MSS0002B03STGH040MSS

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας


Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PA 6.6; Κλείδωμα: Αλουμίνιο, Μαύρο ανοδιωμένο



Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 2 m, PUR, Πορτοκαλί; Ακτινοβολημένο; 3 x 0,34 mm²

Σύνδεση



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PA 6.6; Κλείδωμα: Αλουμίνιο, Μαύρο ανοδιωμένο

