


Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGH050MSS0005A05

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: EVC071

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	< 30 AC / < 36 DC
------------------	-----	-------------------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...90
---------------------------	------	----------

Βαθμός προστασίας		IP 67
-------------------	--	-------

Μηχανικά δεδομένα

Διαστάσεις	[mm]	15 x 15 x 43
------------	------	--------------

Υλικό κατασκευής		TPU
------------------	--	-----

Υλικό μορφοποιημένου σώματος		TPU
------------------------------	--	-----

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		Ορείχαλκος, επινικελωμένος
------------------------------	--	----------------------------

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
-----------------	--	-------

E10588



Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGH050MSS0005A05

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 5 m, PUR / PVC, Πορτοκαλί, Ø 5,2 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος



Σύνδεση

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Χρώματα κλώνων :
BK =	μαύρο
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
GY =	Γκρι
WH =	Λευκό