


Καλώδιο σύνδεσης

VDOGF030MSS00,8A03STGF030MSS

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	< 60 AC/DC
Βαθμός προστασίας	III

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...90
Βαθμός προστασίας	IP 68

Μηχανικά δεδομένα

Υλικό κατασκευής	PUR
Υλικό μορφοποιημένου σώματος	PUR
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης	Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M8, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος






Καλώδιο σύνδεσης

VDOGF030MSS00,8A03STGF030MSS

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 0,8 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Σύνδεση



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M8, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος

