E10612

Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAF032ZDS0002A03

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Ηλεκτρικά δεδομένα			
Τάση λειτουργίας	[V]	10...30 DC	
Βαθμός προστασίας		III	
Έξοδοι			
Ηλεκτρική σχεδίαση		PNP	
Συνθήκες περιβάλλοντος			
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...90	
Βαθμός προστασίας		IP 67	
Μηχανικά δεδομένα			
Διαστάσεις	[mm]	17 x 10 x 26	
Υλικό κατασκευής		PUR	
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		PUR	
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		Χυτό κράμα ψευδαργύρου	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού			
Οθόνη ενδείξεων		Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο
		λειτουργία	1 x LED, Πράσινο
Παρατηρήσεις			
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ	

E10612

Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα


ADOAF032ZDS0002A03

Ηλεκτρική συνδεσμολογία


Καλώδιο: 2 m, PUR / PVC, μαύρο, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M8, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου



Σύνδεση



	Χρώματα κλώνων :
BN =	Καφέ
BK =	μαύρο
BU =	Μπλε