


Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας

SDOAF030ZDSFKPK

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	< 60 AC/DC
Βαθμός προστασίας	III

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...70
Βαθμός προστασίας	IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Διαστάσεις [mm]	25 x 13 x 42
Υλικό κατασκευής	PA
Υλικό μορφοποιημένου σώματος	PA
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης	ZnAl/Ni

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M8, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PA; Κλείδωμα: ZnAl/Ni



E10619



Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας

SDOAF030ZDSFKPK

Σύνδεση

