


Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας

SDOGF030ZDSFKPK

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: E11552

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	< 60 AC/DC
Βαθμός προστασίας		III

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...70
Βαθμός προστασίας		IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Διαστάσεις	[mm]	13 x 13 x 44
Υλικό κατασκευής		PA
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		PA
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		ZnAl/Ni

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
-----------------	--	-------

E10620




Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας

SDOGF030ZDSFKPK

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M8, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PA; Κλείδωμα: ZnAl/Ni



Σύνδεση

