


Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGF030ZDS0005A03

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: E11487

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	< 60 AC/DC
------------------	-----	------------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...90
---------------------------	------	----------

Βαθμός προστασίας		IP 68
-------------------	--	-------

Μηχανικά δεδομένα

Διαστάσεις	[mm]	10 x 10 x 33
------------	------	--------------

Υλικό κατασκευής		PUR
------------------	--	-----

Υλικό μορφοποιημένου σώματος		PUR
------------------------------	--	-----

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		Χυτό κράμα ψευδαργύρου
------------------------------	--	------------------------

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
-----------------	--	-------

E10630



Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα


ADOGF030ZDS0005A03

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 5 m, PUR / PVC, μαύρο, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M8, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου



Σύνδεση



BK = Χρώματα κλώνων :
BN = μαύρο
BU = Καφέ
BK = Μπλε